



先生の声をもとに、さらに使いやすく

最新鋭 口腔内カメラ

ワイヤレス

64枚
静止画保存

新LED
採用


ミラー
反転

136万
画素

くもり
除去レンズ

バッテリー
残量表示

最軽量!



簡単操作!



視界良好!



ON!

Sleep



アインシュタイン・ルミカ

EINSTEIN
lumica

wireless digital intraoral camera

歯科用ワイヤレス口腔内カメラ



最新鋭の技術を集結させた、全く新しい口腔内カメラ

新LED採用

光量アップ。全顎撮影は
もちろん、暗い口腔内も
自然な色合いで撮影します。



64.5g超軽量設計

従来モデルと比べ、48%の軽量化(当社
比)に成功。
手に馴染むコンパクト設計で、撮影時の
負担を減らします。

撮る


指一本の簡単撮影

撮影は、メインボタンを軽く指で押すだけ。
撮影時の手ぶれを軽減し、撮りにくかった
角度も快適に撮影できます。



セルフ交換 バッテリー

お時間を掛けず、簡単に
バッテリー交換が可能です。
※充電2時間で、40分の連続使用が可能です。



オートスリープ機能搭載

一定時間操作がないと、自動でスリープモードに切り替わります。
再びカメラを持ち上げると、自動的にカメラの電源がONになります。

見る 画像再生機能

サブボタンを1回押すだけで、内蔵メモリーに保存されている撮影画像
を再生。内蔵メモリーには64枚の画像を保存できます。

- ワイヤレス
- 64枚 静止画保存
- 新LED 採用
- ミラー 反転
- 136万 画素
- くもり 除去レンズ
- バッテリー 残量表示

※仕様・外見は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

仕様 ■高輝度白色LED4灯搭載 ■処理方式:フルデジタル処理 ■送信方式:マイクロ波トランスミッター ■充電:スタンド充電 ■外形寸法:φ25mm x 255mm ■重量:64.5g
■付属品:バッテリーパック/充電スタンド/ディスプレイカバー(20シート・100回分)/レンズ抗菌保護シート(1シート・5回分)

口腔内カメラ オプション品

テレビで見る・使う

ワイヤレス口腔内カメラからの映像を受信。
TVにつなぐだけで大画面表示。

アールエフ製
口腔内カメラ



TV用ワイヤレス受信機

Morse typeS (モールス・タイプ・エス)



パソコンで見る・使う

ワイヤレス口腔内カメラからの映像を受信。USBポートに
つなぐだけで、撮影画像の保存・管理ができます。

アールエフ製
口腔内カメラ



PC用ワイヤレス受信機【画像管理ソフト付】

USB-Morse typeS (USBモールス・タイプ・エス)



店舗・事業所・物流センター・研究所 旭川|札幌|仙台|福島|大宮|東京|横浜|長野中央・長野東部・長野駅前Cone|斑尾|諏訪
大型商業ビル・研修施設 新潟|金沢|名古屋|大阪|神戸|岡山|広島|松山|福岡|鹿児島|ミシガン|NY

アールエフ 本社 長野市中御所岡田町3 TEL ☎0120-911-006 FAX ☎0120-989-089

(電話受付時間) 月～土曜 8:30～19:00 ※フリーコールが繋がらない場合は、恐れ入りますが下記の番号へお掛けください。
日曜・祝日 11:00～19:00 TEL:026-225-7711 FAX:026-225-7717

事業内容 ■産業分野:工業用内視鏡・X線CT・デジタルX線非破壊撮影装置等 ■医療分野:X線CT・デジタルレントゲンNAOMI・各種医療カメラ等
■カプセル内視鏡・使い捨て内視鏡等 ■歯科分野:X線CT・パノラマ/セファロレントゲン・口腔内カメラ等 ■置き業事業(株式会社RF929)

世界初バッテリーレスのカプセル内視鏡

Sayaka



世界最小 ※当社調べ

原寸大

